


**CCMT 120404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260219 HBT020
GTIN	4062406257033
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

CCMT 120404 HBT020 Laji: HBT020  
lastunmurtaja: PM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 280 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,12 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	TiCN

lastunmurtaja	PM
Laji	HBT020
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 280 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä