


**CCMT 120408, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260221 HBT130
GTIN	4062406257040
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CCMT 120408 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 3 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	MF
Laji	HBT130

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	TiCN
lastunmurtaja	MM
Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä