

**DCMT 11T304, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260378 HBT130
GTIN	4062406257088
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DCMT 11T304 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 1 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HBT130
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Pinnoitus	TiCN
lastunmurtaja	MF
Pääkäyttöalue	MF

Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä