

**DCMT 11T308, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260376 HBT130
GTIN	4062406257064
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Pääkäyttöalue	MF
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	MF
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	TiCN

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Laji	HBT130
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä