


**DCMT 11T308, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260376 HBT020
GTIN	4062406257071
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PF
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 330 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Laji	HBT020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Pinnoitus	TiCN
Lastuamissyvyys a _p	0,4 - 1,5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä