


**DCMT 11T302, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260503 HBT020
GTIN	4062406353889
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

DCMT 11T302 HBT020 Laji: HBT020  
lastunmurtaja: PM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 280 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 280 m/min
Pinnoitus	TiCN
lastunmurtaja	PM
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Laji	HBT020
Pääkäyttöalue	P

Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä