

**DCMT 070204, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260500 HBT130
GTIN	4062406257101
Tuoteluokka	22D

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	MF
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HBT130
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Pinnoitus	TiCN
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
lastunmurtaja	MM

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,3 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä