

**DCMT 11T302, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260503 HBT130
GTIN	4062406257323
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DCMT 11T302 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	MM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Laji	HBT130

Pinnoitus	TiCN
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	MF
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä