

**DCMT 11T308, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260508 HBT020
GTIN	4062406257378
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DCMT 11T308 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HBT020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min

Pinnoitus	TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
lastunmurtaja	PM
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä