

**DCMT 11T304, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260507 HBT130
GTIN	4062406257347
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

DCMT 11T304 HBT130 Laji: HBT130  
lastunmurtaja: MM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Lastuava aine	KM
Syöttö $f$	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
lastunmurtaja	MM

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	TiCN
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 200 m/min
Pääkäyttöalue	MF
Laji	HBT130
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä