

**DCMT 070204, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260500 HBT020
GTIN	4062406351250
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
lastunmurtaja	PM
Laji	HBT020
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	TiCN
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä