

**DCMT 11T308, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260508 HBT130
GTIN	4062406257361
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DCMT 11T308 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	MF
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
lastunmurtaja	MM
Laji	HBT130
Pinnoitus	TiCN

Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä