

**DCMT 11T304, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260507 HBT020
GTIN	4062406257354
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DCMT 11T304 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HBT020
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	PM
Pinnoitus	TiCN

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä