


**SCMT 09T304, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260758 HBT020
GTIN	4062406257392
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Laji	HBT020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 330 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	PF
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 1,5 mm
Pinnoitus	TiCN

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä