

**SCMT 09T304, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260758 HBT130
GTIN	4062406257385
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	MF
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HBT130
Pinnoitus	TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM

Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä