


**SCMT 120404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

SCMT 120404 HBT020 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
Pinnoitus	TiCN

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HBT020
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120404
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä