

**SCMT 120408, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260795 HBT130
GTIN	4062406257446
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

SCMT 120408 HBT130 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Pinnoitus	TiCN
Laji	HBT130
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM

lastunmurtaja	MM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä