

**TCMT 16T304, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260968 HBT130
GTIN	4062406257484
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

TCMT 16T304 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 1 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Laji	HBT130
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T304
Pinnoitus	TiCN
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	MF
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä