

**TCMT 110204, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260966 HBT130
GTIN	4062406257460
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

TCMT 110204 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 1 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110204
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Laji	HBT130
lastunmurtaja	MF
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä