

**SCMT 120404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260793 HBT130
GTIN	4062406257422
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

SCMT 120404 HBT130 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
lastunmurtaja	MM
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,

Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HBT130
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120404
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	TiCN
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä