

**SCMT 09T304, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260791 HBT130
GTIN	4062406257408
Tuoteluokka	22D

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 200 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	HBT130
lastunmurtaja	MM
Syöttö $f$	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2,5 mm

Pinnoitus	TiCN
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä