

**TCMT 110204, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261012 HBT130
GTIN	4062406257507
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

TCMT 110204 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	TiCN
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110204
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HBT130
lastunmurtaja	MM
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3

Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä