

**TCMT 16T308, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261019 HBT130
GTIN	4062406257545
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

TCMT 16T308 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
Pinnoitus	TiCN
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HBT130
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Lastuava aine	KM

lastunmurtaja	MM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T308
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä