

**VBMT 110304, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261186 HBT020
GTIN	4062406257576
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	PF
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 1,5 mm
Pinnoitus	TiCN
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 330 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuava aine	KM
Laji	HBT020
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä