

**TCMT 16T304, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261018 HBT130
GTIN	4062406257521
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

TCMT 16T304 HBT130 Laji: HBT130  
lastunmurtaja: MM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	MM

Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 200 m/min
Laji	HBT130
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T304
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä