

**VBMT 110304, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261186 HBT130
GTIN	4062406257569
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Laji	HBT130
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	MF
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm

Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Pinnoitus	TiCN
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä