

**VBMT 110304, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261252 HBT130
GTIN	4062406257606
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
lastunmurtaja	MM
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HBT130
Pinnoitus	TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä