

**VBMT 110304, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261252 HBT020
GTIN	4062406257613
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HBT020
lastunmurtaja	PM

Pinnoitus	TiCN
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä