

**VBMT 160404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261188 HBT020
GTIN	4062406257590
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

VBMT 160404 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PF
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	PF
Laji	HBT020
Pinnoitus	TiCN
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 330 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 1,5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä