

**VBMT 160404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261188 HBT130
GTIN	4062406257583
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

VBMT 160404 HBT130 Laji: HBT130  
lastunmurtaja: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 220 m/min

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	MF
Syöttö $f$	0,05 - 0,2 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 220 m/min
Lastuava aine	KM
Laji	HBT130
Pääkäyttöalue	M

Pinnoitus	TiCN
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,1 - 1 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä