

**VBMT 160404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261257 HBT020
GTIN	4062406257637
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

VBMT 160404 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Pinnoitus	TiCN
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuava aine	KM
Laji	HBT020
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä