

**VCMT 110304, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261472 HBT130
GTIN	4062406257705
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110304
lastunmurtaja	MM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	TiCN
Laji	HBT130
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm

Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä