

**VBMT 160404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261257 HBT130
GTIN	4062406257620
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

VBMT 160404 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HBT130
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pääkäyttöalue	M

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	MM
Pinnoitus	TiCN
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä