

**VBMT 160408, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261259 HBT020
GTIN	4062406257651
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

VBMT 160408 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Pinnoitus	TiCN
lastunmurtaja	PM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Laji	HBT020
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä