

**VBMT 160408, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261259 HBT130
GTIN	4062406257644
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

VBMT 160408 HBT130 Laji: HBT130  
lastunmurtaja: MM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 200 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö $f$	0,05 - 0,35 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm

Pinnoitus	TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,3 - 2,5 mm
lastunmurtaja	MM
Laji	HBT130
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä