

**VCMT 110304, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261386 HBT020
GTIN	4062406257675
Tuoteluokka	22D

**Tekninen kuvaus**

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110304
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Laji	HBT020
Pinnoitus	TiCN
lastunmurtaja	PF

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 330 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä