

**VCMT 110304, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 261386 HBT130 |
| GTIN | 4062406257668 |
| Tuoteluokka | 22D |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | VCMT 110304 |
| Lastuava aine | KM |
| Syöttö f | 0,05 - 0,2 mm/kierr, |
| Laji | HBT130 |
| Pääkäyttöalue | M |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 60 - 220 m/min |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| lastunmurtaja | MF |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Lastuamissyvyys a _p | 0,1 - 1 mm |
| Pinnoitus | TiCN |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |