

**VCMT 160404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261388 HBT020
GTIN	4062406257699
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

VCMT 160404 HBT020 Laji: HBT020  
lastunmurtaja: PF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pinnoitus	TiCN
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160404
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Laji	HBT020
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 330 m/min

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	PF
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä