

**VCMT 110304, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261472 HBT020
GTIN	4062406257712
Tuoteluokka	22D

Tekninen kuvaus

Laji	HBT020
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Syöttö f	0,12 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	PM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110304
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	TiCN
Pääkäyttöalue	P

Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä