

**VCMT 160404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261474 HBT130
GTIN	4062406257729
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

VCMT 160404 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	MM
Pinnoitus	TiCN
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160404
Lastuava aine	KM
Laji	HBT130
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä