

**VCMT 160408, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261476 HBT130
GTIN	4062406257743
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

VCMT 160408 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HBT130
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	MM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min

Pinnoitus	TiCN
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
Syöttö f	0,05 - 0,35 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160408
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä