


Garant**Reikätyhjiölevy Venturi-järjestelmä, Tyyppi: VR1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	384900 VR1
GTIN	4062406256432
Tuoteluokka	31E

Kuvaus**Malli:**

Alumiinia, teräksenharmaaksi eloksoitu. Käyttöpaine 3,5 – 8 baaria. Lopputyhjiö on n.80 mbar (92 % tyhjiö). Integroitu äänenvaimennin vähentää melupäästöjä. Tasaisuus $\pm 0,5$ mm. Sisältää 2 ZeroClamp-reikä 12M10, pistomitta 200 mm.

Etu:

Edullinen aloitusjärjestelmä. Vähäinen huollontarve. Käytettävissä heti. Nopea ja helppo muuttaminen **tyhjiöpumppuäyttöön** mahdollista.

Käyttö:

Tyhjiökiinnitykseen **ilman** tyhjiöpumpua.

Toimituksen sisältö:

Vastekiekot, paineilmaletku $\varnothing 10$ mm (1 m), venturisuutin (1x).

Tiivistenaru $\varnothing 4$ mm (10 m). Letkuliitin (1x), pistoke LW koko 12 (1x), kiinnitysleuat (2x).

Huomautus:

Venturi-suuttimia käytettäessä suositellaan, että työstöön ei käytetä jäähdytysneste-emulsiota.

Tekninen kuvaus

Pituus	300 mm
Korkeus	32,5 mm
Leveys	200 mm
Rasteri	12,5 mm

Malli	Nollapistekiinnityssystemi
Tuotetyyppi	Tyhjiökiinnityslevy