

Garant**eco-kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260296 16/11
GTIN	
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

GARANT eco-System-kääntöteränpidin sisäisellä jäähdytysaineen syötöllä terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus. Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 1616H11
Aluslevy	269007 1
Ruuvi aluslevylle	269013 1
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kääntöterä-ruuvisarja	269023 3
Kokonaispituus L	100 mm
Varren koko	16 mm
Pään pituus L ₁	29 mm

Toimintaleveys L ₄	20 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 1	269007 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	269023 3