



## Kiristysholkki, mekaaninen Ulkopuolinen kiinnitys, Ulko-Ø D: 120mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370126 120
GTIN	4059245292561
Tuoteluokka	37K

### Kuvaus

**Malli:**

- Ääniviivoiltaan monimutkaisten työkappaleiden kiinnittämiseen 5 sivun työstöä varten.
- Minimikiinnityssyvyys 2 mm.
- Liikepituus 0,3 mm.

**Raaka-aine:**

Erittäin lujaa alumiinia.

**Toimituksen sisältö:**

Kiinnitysrenkas työstöä varten.

### Tekninen kuvaus

Malli	Ulkopuolinen kiinnitys
Enimmäistyöstösyvyys T	20 mm
Korkeus H	40 mm
Liikepituus	0,3 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

## Tarvikkeet

Kiinnitin mekaaniselle kiristysholkille Ulko-Ø D 120 mm

370125 120