



Kiristysholkki, mekaaninen Ulkopuolinen kiinnitys, Ulko-Ø D: 90mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370126 90
GTIN	4059245292554
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

- Ääniviivoiltaan monimutkaisten työkappaleiden kiinnittämiseen 5 sivun työstöä varten.
- Minimikiinnityssyvyys 2 mm.
- Liikepituus 0,3 mm.

Raaka-aine:

Erittäin lujaa alumiinia.

Toimituksen sisältö:

Kiinnitysrenkas työstöä varten.

Tekninen kuvaus

Malli	Ulkopuolinen kiinnitys
Korkeus H	35 mm
Enimmäistyöstösyvyys T	15 mm
Liikepituus	0,3 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

Tarvikkeet

Kiinnitin mekaaniselle kiristysholkille Ulko-Ø D 90 mm

370125 90