



Kiinnitin mekaaniselle kiristysholkille, Ulko-Ø D: 65mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370125 65
GTIN	4059245292509
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Käyttö:

- Kiristysholkkien kiinnitykseen sisä- ja ulkopuolelta.
- Kiristysholkit kiinnitetään 2 lieriösokalla kiinnittimeen ja varmistetaan kiertymistä vastaan.

Raaka-aine:

Nikkelöity nuorrutusteräs

Tekninen kuvaus

Avainkoko SW	8 mm
Korkeus H	35 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

Tarvikkeet

Kiristysholkki, mekaaninenUlkopuolinen kiinnitys Ulko-Ø D 65 mm	370126 65
---	-----------