

**WNMG 080412, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252226 HBT130
GTIN	4062406258146
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

WNMG 080412 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 6 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,55 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HBT130
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Syöttö f	0,15 - 0,55 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	MF
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pinnoitus	TiCN

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 180 m/min
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	MR
Lastuamissyvyys a_p	2 - 6 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä