



## Teräsnauhamitta V2A ympärysmitalle ja Ø Nauhan leveys 35 mm, suurin mittausalueen koko: 2200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	465684 2200
GTIN	2050002041240
Tuoteluokka	46R

### Kuvaus

#### Malli:

Teräsnauhamitta **CJU** pyöreiden kappaleiden ympärysmitan ja halkaisijan mittaukseen. Jousiteräsmitan etupuolella on 2 laserjako ympärysmitan ja halkaisijan mittaukseen. Jakoviivojen etäisyys 1 mm. **Noniuslukema 0,1 mm**. Asteikon virherajat standardin DIN 866 mukaiset.

**V2A-malli** ruostumatonta jousiterästä.

#### Etu:

Helppokäyttöinen ja keskitysmahdollisuus leveän tukipinnan ansiosta. Parempi stabiilisuus. Nopeampi ja varmempi mittaus.

#### Huomautus:

Nauhamitat C lukemalla 0,05 mm ja nauhamitat mustalla pinnoitteella ovat saatavilla tilauksesta. Kiinteä versio CJU tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Vanteen paksuus	0,2 mm
Lukema	0,1 mm
Nauhan leveys	35 mm
Mittausalue, Ø	300 - 700 mm
Mittausalue, ympärysmitta	940 - 2200 mm

Kalibrointi	G2
Tuotetyyppi	Nauhamitta

## Palvelut

KalibrointiYmpärys nauhamitta Enimmäispituus 3000 mm	026280 3000
--	-------------