

Garant**ESD-asennus-perushylly, Syvyys 500 mm, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972510 2000
GTIN	4062406256487
Tuoteluokka	911

Kuvaus**Malli:**

Tukeva pylväsrunko suorakulmaelementeistä (50×25×1,25 mm), ripustusaukot 40 mm:n välein poikkitukien/hyllytasojen kiinnittämiseen. Pylväsrunossa sähköä johtamattomat muoviset päätysuojukset. Kokoaminen tehdään liittämällä osat ilman työkaluja. Hyvä sivuvakauden ansiosta rakennetta ei tarvitse vakauttaa vinotuilla. Hyllytasot ovat **ESD-jauhepinnoitetut**. Sinkitty jousi jokaisessa hyllytasossa mahdollistaa varman kosketuksen asennettuun maadoituspisteeseen.

Pylväsrunkoon hitsatut maadoituspultit. Liittäminen rakennuksen maadoitusjärjestelmään on annettava sähköasentajan tehtäväksi.

Toimituksen sisältö:

Mukana ESD-maakaapeli.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

- Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 5:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.
- Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.

Tekninen kuvaus

Hyllytason leveys, aukon mitta	900 mm
Hyllytason leveys	946 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	900 kg
Asennusmitta perushyllystölle leveys	1000 mm
Lokeroalustojen määrä	4
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	120 kg
Hyllytason paksuus	38 mm
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	Syvyys 500 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö