

**Garant****ESD-asennus-lisähylly, Syvyys 500 mm, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972515 2000
GTIN	4062406256494
Tuoteluokka	911

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva pylväsrunko suorakulmaelementeistä (50×25×1,25 mm), ripustusaukot 40 mm:n välein poikkitukien/hyllytasojen kiinnittämiseen. Pylväsrunkossa sähköä johtamattomat muoviset päätysuojukset. Kokoaminen tehdään liittämällä osat ilman työkaluja. Hyvä sivuvakauden ansiosta rakennetta ei tarvitse vakauttaa vinotuilla. Hyllytasot ovat **ESD-jauhepinnoitetut**. Sinkitty jousi jokaisessa hyllytasossa mahdollistaa varman kosketuksen asennettuun maadoituspisteeseen.

**Toimituksen sisältö:**

**Mukana ESD-maakaapeli.**

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

- **Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 5:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.**
- **Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.**

**Tekninen kuvaus**

Hyllytason leveys, aukon mitta	900 mm
suurin lattiaan kohdistuva kuorma	900 kg
Asennusmitta perushyllystölle leveys	975 mm
Hyllytason leveys	946 mm
Lokeroalustojen määrä	4
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	120 kg
Hyllytason paksuus	38 mm
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	Syvyys 500 mm
Tuotetyyppi	Tasohyllykkö